




Portregister Video utanpåliggande 3knapps



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	1270 66 5806025	1		4010337270669
 antracit	1270 67 5806026	1		4010337270676
 alufärg	1270 65 5806024	1		4010337270652

Egenskaper

- Kompletterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation.
- I samma design som strömställarprogram Gira TX_44.
- Vridstyv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil.
- Täckram av slagtälig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta.
- Stöldskydd genom torxsruvar.
- Signalöverföring och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polföväxling.
- Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
- Vattentålig högtalare.
- Elektretmikrofon av hög kvalitet.
- Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
- Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen.
- Röstvolym kan ställas in.
- Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
- Stänkvattentätt knappskydd av slagtälig plast.
- Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
- Professionell text kan erhållas från Gira textservice www.marking.gira.com eller Gira textprogram.
- Automatisk dag- och nattkoppling: När luxvärdet uppnår ett fördefinierat värde slår kameran om från dagdrift (färg) till nattdrift (svart-vitt) och tvärt om. På grund av den höga ljuskänsligheten vid nattdrift blir bildåtergivningen mycket bra även vid dåliga ljusförhållanden.
- Lysdioder ger en jämn belysning av synfältet och närområdet under nattdrift.
- Kameran kan vridas horisontellt och vertikalt 20° för hand. I kombination med kamerans vidvinkelobjektiv ger detta kameran ett mycket stort inspelningsfält.
- Automatisk motljuskompensation.
- Automatisk vitbalansering.
- Automatisk förstärkningsreglering (AGC).
- Integrerad kamerauppvärmning med temperaturmätning.
- Stänkvattentät täckplatta.
- Kameratäckplatta av slagtälig plast som är lätt att byta vid skador, t.ex. vid skadegörelse.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar	
- Buss med två ledare:	2 x skruvklämmor
- Extraförsörjning:	2 x skruvklämmor
Kapslingsklass:	IP44
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +70 °C
Kameraelement:	CCD-sensor 0,85 cm (1/3")
Vidvinkelobjektiv:	150°
Synligt övervakningsområde:	100°
Övervakat område (med 20° vridning):	140°
Färgsystem:	PAL
Bildpunkter:	500 (H) x 582 (V)
Horisontell upplösning:	380 TV-linjer
Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt:	1 lx
Ljuskänslighet i svart-vitt:	0,1 lx
Slutartid elektronisk bländare:	upp till 1/100 000 s
IR-filter:	Integrerad
Rekommenderad monteringshöjd för kamera:	1,50 m
Mått	
- Utan kamera:	B 110 x H 253 x D 19 mm
- Med kamera:	B 110 x H 253 x D 40 mm
- Namnskyltar:	B 62 x H 18 mm

Hänvisningar

- Anropsknappar som inte används kan täckas över med knappskyddet till 3knapps anropsknappar.
