© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

PTS-brytaktor



Specifikation		Artikelnr.	FE	PS	EAN
	SMA	1289 00 5806069	1		4010337289005

Egenskaper

- Brytaktor för koppling av ljus, styrning av en portöppnare på sidoportar eller andra funktioner via Gira porttelefonbussen.
- Styrning av en potentialfri kopplingskontakt 230V/10A via 2-trådsbussen.
- Brytaktorn kan styras via:knapparna ”Dörr” och ”Ljus” på svarsapparaten,anropsknappen på portregistret,anropsknappen på svarsapparaten.
- Brytaktorn kan användas i fem olika driftlägen: Koppling, timer/s, timer/min, impuls och portöppnare.
- Impulsfunktion för adressering av befintliga trapphusautomater.
- Binäringång för koppling av funktioner via en ansluten mekanisk tryckknapp.
- Kopplingstid steglöst inställbar från 1 till 10 sek. eller 1 till 10 min. beroende på inställd funktion.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	via 2-trådsbuss
Potentialfri reläkontakt - Alternativt:	2 A vid DC 30 V
Antal programmerbara anropstryckknappar:	max. 16
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Brytaktorn är avsedd för montering i en underfördelare. Använd en vanlig utanpåliggande fördelare om detta inte är möjligt.
- Med den här komponenten är det möjligt att bygga upp porttelefonanläggningar med upp till 30 deltagare.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Yttermått

Modulära enheter (ME):	2

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.