


## PTS-brytaktor



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 SMA	1289 00 5806069	1		4010337289005

## Egenskaper

- Brytaktor för koppling av ljus, styrning av en portöppnare på sidoportar eller andra funktioner via Gira porttelefonbussen.
- Styrning av en potentialfri kopplingskontakt 230V/10A via 2-trådsbussen.
- Brytaktorn kan styras via knapparna "Dörr" och "Ljus" på svarsapparaten, anropsknappen på portregistret, anropsknappen på svarsapparaten.
- Brytaktorn kan användas i fem olika driftlägen: Koppling, timer/s, timer/min, impuls och portöppnare.
- Impulsfunktion för adressering av befintliga trapphusautomater.
- Binärängång för koppling av funktioner via en ansluten mekanisk tryckknapp.
- Kopplingstid steglöst inställbar från 1 till 10 sek. eller 1 till 10 min. beroende på inställd funktion.

## Tekniska data

Spänningsförsörjning:	via 2-trådsbuss
Potentialfri reläkontakt - Alternativt:	2 A vid DC 30 V
Antal programmerbara anropsknappar:	max. 16
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

## Hänvisningar

- Brytaktorn är avsedd för montering i en underfördelare. Använd en vanlig utanpåliggande fördelare om detta inte är möjligt.
- Med den här komponenten är det möjligt att bygga upp porttelefonanläggningar med upp till 30 deltagare.

## Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

---