





Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 antracit	1341 28	-	-	4010337341284
 alufärg	1341 26	-	-	4010337341260

Gira energipelare och belysningspelarer med och utan belysningselement för utomhusbruk. Pelarna är tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare upp till 1400 mm är fötterna också tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare från 1400 mm är fötterna tillverkade av pulverlackerat stål. Respektive fötter har färgen antracit, enligt GSB-standard. Ytan är väder- och UV-beständig samt smuts- och reptålig.

Egenskaper

- Anslutning med en 5-polig skruvklämma för styva och flexibla ledare upp till 4 mm².

Tekniska data

Kapslingsklass (med stängt lock): IP44

Mått

- Fot:
- Pelare:

Hänvisningar

- Pelare upp till 1400 mm höjd sätts fast på en sten- eller betongsockel, jordhylsa kan fås som tillval.
- Pelare fr.o.m. 1400 mm höjd får endast fästas på sten eller betong med 3 pluggar som tål hård belastning.
- Rekommendation: Montera en jordfelsbrytare före apparaten.

- Fastsättning med en plugg.

Leveransen innehåller

- Monteringsmaterial ingår i leveransinnehållet.
