

## Belysningspelare höjd 491 mm



| Specifikation                                                                                        | Artikelnr.         | FE | PS | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|---------------|
|  alufärg (lackerad) | 1344 26<br>7760510 | -  | -  | 4010337344261 |

Gira energipelare och belysningspelare med och utan belysningsselement för utomhusbruk. Pelarna är tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare upp till 1400 mm är fötterna också tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare från 1400 mm är fötterna tillverkade av pulverlackerat stål. Respektive fötter har färgen antracit, enligt GSB-standard. Ytan är väder- och UV-beständig samt smuts- och reptålig.

### Egenskaper

- Belysningsselementet består av en aluminiumreflektor och en slagtålig akrylglasskiva.
- Ljusutsläpp på baksidan som orienteringsbelysning.
- Anslutning med en 5-polig skruvklämma för styva och flexibla ledare upp till 4 mm<sup>2</sup>.

### Tekniska data

Kapslingsklass: IP44

Mått

- Fot:
- Pelare:

### Hänvisningar

- Pelare upp till 1400 mm höjd sätts fast på en sten- eller betongsockel, jordhylsa kan fås som tillval.
- Pelare fr.o.m. 1400 mm höjd får endast fästas på sten eller betong med 3 pluggar som tål hård belastning.
- Rekommendation: Montera en jordfelsbrytare före apparaten.
- Fastsättning med en plugg.
- Rekommenderad ljuskälla t.ex.: RADIUM Ralux® RX-Q, RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux® EL, EL Facility, PHILIPS PLE-L.

## Leveransen innehåller

- Monteringsmaterial ingår i leveransinnehållet.
  - Ljuskällor ingår inte i leveransinnehållet.
-