


## Gira energipelare med 3 tomenheter höjd 491 mm obestyckad



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 alufärg	1345 26	-	-	4010337345268

Gira energipelare och belysningspelarer med och utan belysningsselement för utomhusbruk. Pelarna är tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare upp till 1400 mm är fötterna också tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare från 1400 mm är fötterna tillverkade av pulverlackerat stål. Respektive fötter har färgen antracit, enligt GSB-standard. Ytan är väder- och UV-beständig samt smuts- och reptålig.

### Egenskaper

- Gira energipelare med fritt valbar utrustning.
- De tre tomenheterna kan utrustas med valfria apparater ur program TX\_44 eller ur System 55.

### Tekniska data

Kapslingsklass (med stängt lock): IP44

#### Mått

- Fot:
- Pelare:

### Hänvisningar

- Pelare upp till 1400 mm höjd sätts fast på en sten- eller betongsockel, jordhylsa kan fås som tillval.
- Pelare fr.o.m. 1400 mm höjd får endast fästas på sten eller betong med 3 pluggar som tål hård belastning.
- Rekommendation: Montera en jordfelsbrytare före apparaten.
- Fastsättning med en plugg.

## Leveransen innehåller

- En 3fack-täckram TX\_44 ingår i leveransen.
  - Monteringsmaterial ingår i leveransinnehållet.
-