

Gira energipelare med belysningsselement och tre tomenheter, höjd 1600 mm obestyckad



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 antracit (lackerad)	1353 28 7760507	-	-	4010337353287
 alufärg (lackerad)	1353 26 7760505	-	-	4010337353263

Gira energipelare och belysningspelare med och utan belysningsselement för utomhusbruk. Pelarna är tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare upp till 1400 mm är fötterna också tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare från 1400 mm är fötterna tillverkade av pulverlackerat stål. Respektive fötter har färgen antracit, enligt GSB-standard. Ytan är väder- och UV-beständig samt smuts- och reptålig.

Egenskaper

- Gira Energipelare för fritt valbar utrustning med 3 tomenheter och belysningsselement.
- Belysningsselementet består av en aluminiumreflektor och en slagtålig akrylglasskiva.
- Ljusutsläpp på baksidan som orienteringsbelysning.
- De tre tomenheterna kan utrustas med valfria apparater ur program TX_44 eller ur System 55.

Tekniska data

Kapslingsklass (med stängt lock): IP44

Mått

- Fot:

- Pelare:

Hänvisningar

- Pelare upp till 1400 mm höjd sätts fast på en sten- eller betongsockel, jordhylsa kan fås som tillval.
- Pelare fr.o.m. 1400 mm höjd får endast fästas på sten eller betong med 3 pluggar som tål hård belastning.
- Rekommendation: Montera en jordfelsbrytare före apparaten.
- Fastsättning med tre pluggar om tål hård belastning.
- Rekommenderad ljuskälla t.ex.: RADIUM Ralux® RX-Q, RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux® EL, EL Facility, PHILIPS PLE-L.
- Nät- och klenspänning kan vid behov separeras med hjälp av bifogade tillbehör.

Leveransen innehåller

- En 3fack-täckram TX_44 ingår i leveransen.
 - Monteringsmaterial ingår i leveransinnehållet.
 - Ljuskällor ingår inte i leveransinnehållet.
-