

Gira Energipelare med 4 tomenheter höjd 1600 mm obestyckad



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 antracit	1356 28	-	-	4010337356288
 alufärg	1356 26	-	-	4010337356264

Gira energipelare och belysningspelare med och utan belysningselement för utomhusbruk. Pelarna är tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare upp till 1400 mm är fötterna också tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare från 1400 mm är fötterna tillverkade av pulverlackerat stål. Respektive fötter har färgen antracit, enligt GSB-standard. Ytan är väder- och UV-beständig samt smuts- och reptålig.

Egenskaper

- Gira Energipelare för fritt valbar utrustning med 4 tomenheter.
- De fyra tomenheterna kan på plats utrustas separat med valfria apparatinsatser ur strömställarprogram Gira TX_44 eller System 55.

Tekniska data

Kapslingsklass (med stängt lock): IP44

Mått

- Fot:
- Pelare:

Hänvisningar

- Pelare upp till 1400 mm höjd sätts fast på en sten- eller betongsockel, jordhylsa kan fås som tillval.
- Pelare fr.o.m. 1400 mm höjd får endast fästas på sten eller betong med 3 pluggar som tål hård belastning.
- Rekommendation: Montera en jordfelsbrytare före apparaten.
- Fastsättning med tre pluggar om tål hård belastning.
- Nät- och klenspanning kan vid behov separeras med hjälp av bifogade tillbehör.

Leveransen innehåller

- En 4fack-täckram Gira TX_44 ingår i leveransen.
 - Monteringsmaterial ingår i leveransinnehållet.
-