

Touchsensor 2 3-knappars 24V potentialfri med textfält



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 klar / kritvit blank	2003 100	1		4010337047971
 rostfritt stål	2003 600	1		4010337020363

Egenskaper

Touchsensor 2 för anslutning till 24 V-styrssystem

- Tre vippor med vardera två röda LED-lampor för statusindikering.
- Demonteringsskydd genom skruvförband.
- Bakgrundsbelysning.
- Anslutning av sex tryckknappar, två LED-lampor och bakgrundsbelysningen via klämblock på baksidan.

Tekniska data

Märkspänning per tryckknapp:	AC/DC 24 V SELV
Belastning per tryckknapp:	max. 20 mA
Märkspänning per LED:	DC 24 V SELV
Max. belastning per LED:	1 mA
Anslutning:	2 x klämblock 9-polig
Anslutningsarea:	0,4 bis 0,8 mm entråds
Inbyggnadsdjup:	25 mm
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Endast lämplig för SELV-strömkretsar.
- Kan även anslutas med belysning.
- Professionell text kan erhållas från Gira textservice www.marking.gira.com.

Leveransen innehåller

- Tomma etiketter bifogas.
-