© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

IR-gateway VVK för KNX



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2029 00	1		4010337132714

Egenskaper

- KNX-gateway för integration av klimatanläggningar i ett KNX-system.
- Konfiguration via ETS.
- KNX Data Secure-certifierad.
- Mätning av rumstemperatur: Mätning av rumstemperaturen med intern givare.
- Fuktighetsmätning i rummet: Mätning av luftfuktigheten i rummet med en intern givare.
- Scenfunktion: Lagring av upp till 10 scener.
- Två binäringångar, t.ex. för anslutning av fönsterkontakter.
- Strömförsörjning via KNX-buss. Ingen extra spänningsförsörjning krävs.
- LED-display för programmeringsstatus.
- 1 x USB-uttag typ C.
- Kompatibel med alla vanliga klimat-splitprodukter från olika tillverkare.
- Dubbelriktat IR-gränssnitt.
- IR-koddatabas med uppdateringsfunktioner.

Tekniska data

KNX-driftspänning:	DC 29 V
Strömförbrukning KNX:	17 mA
Anslutning KNX:	Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Omgivningstemperatur:	0 °C till +60 °C
Relativ luftfuktighet:	5 till 95 % (ingen kondens)
Monteringssätt:	Väggmontering

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Hänvisningar

- Installation endast i inomhusmiljö. Undvik direkt solljus, kontakt med vatten, hög luftfuktighet och damm.
