


IP-router för KNX



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 SMA	2167 00 1739017	1		4010337084440

Egenskaper

- Sammankoppling av KNX linjer med hjälp av datanätverk och användning av internetprotokollet (IP).
- Anslutning till ett KNX system tillsammans med Gira HomeServer eller Gira FacilityServer.
- Filtrera och vidarebefordra telegram.
- Användning som linje- eller områdeskopplare.
- Användning som KNX taktgivare.
- Inspelning av KNX telegram på microSD-kort.
- KNX Data Secure och KNX IP Secure för säker och manipulationsskyddad kommunikation i KNX.
- Upp till fyra tunnelanslutningar möjliga samtidigt.
- Tillförlitlig kommunikation för automatisk korrigerig av telegramförluster i WLAN (Reliable Communication).

Tekniska data

KNX medium:	KNXnet/IP u. TP1-256
Märkspänning:	DC 24 till 30 V
IP-kommunikation:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protokoll som stöds:	ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)
microSD-kort:	upp till 32 GB
Anslutningar	
- IP:	RJ45-uttag
- KNX:	Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Omgivningstemperatur:	0°C till +45°C

Hänvisningar

- Försörjning via extern DC 24 V eller via ostrypt utgång för Gira spänningsförsörjningar för KNX.
 - För firmware-uppdateringar krävs Gira Projekt Assistent (GPA). GPA kan laddas ned kostnadsfritt från Giras nedladdningssektion.
-

Leveransen innehåller

- microSD-kortintei leveransomfattningen.
-

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2
