© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Termiskt ställdon 230 V~



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2169 00	1		4010337016724

Egenskaper

- Termiskt ställdon för aktivering av värmeventiler för en reglering av enskilda rum.
- Kompatibel med ventiladaptersystemet och med föregångarens anslutningskabel.
- Statusvisning öppnad eller stängd.
- First Open-funktion för enkelt montage och idrifttagning.
- Strömlöst stängd.

Tekniska data

Driftspänning:	AC 230V, 50/60Hz
Driftseffekt:	ca 1 W
Ventilslag:	4 mm
Omgivningstemperatur:	0 °C till 60 °C
Ställkraft:	100 N
Kapslingsklass:	IP54
Anslutningskabel	
- Tvärsnitt:	2 x 0,75 mm²
- Längd:	1 m
Mått	
- B x H x D:	58 x 58 x 45 mm

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Leveransen innehåller

- Ventiladapter VA 80 för följande hörnventiler ingår i leveransinnehållet. Heimeier, MNG (från 1998), Oventrop M30x1,5 (från 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (från 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (från 1999), IVAR, Strawa (från 2003 ny hållare), Taco (för Alpha-drivning från 2005), Emmeti, Caleffi-fördelare Serie 670, Bianchi 4-vägsventil, Nereus hörnventil DN 10.
