# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**Högtalare inbyggd radio IP**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| cremevit blank | 2282 01 | 1 | | 4010337076230 |
| kritvit blank | 2282 03<br>6240068 | 1 | | 4010337076247 |
| kritvit sidenmatt | 2282 27<br>6240070 | 1 | | 4010337076254 |
| antracit | 2282 28<br>6240071 | 1 | | 4010337076261 |
| alufärg (lackerad) | 2282 26<br>6240069 | 1 | | 4010337076162 |
| svart matt (lackerad) | 2282 005 | 1 | | 4010337037286 |
| grå matt (lackerad) | 2282 015 | 1 | | 4010337083931 |
| rostfritt stål | 2282 600 | 1 | | 4010337032861 |
| svart glas-design | 2282 05<br>6240260 | 1 | | 4010337889182 |

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



**Egenskaper**

- Högtalare för anslutning till Gira inbyggd radio.

---

**Tekniska data**

| | |
|---|---|
| Inbyggnadsdjup: | 32 mm |
| Anslutningsarea<br>- Högtalar-/AUX-anslutning: | 1,5 mm² |
| impedans: | 8 Ω |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +50 °C |

---

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.