© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



**Högtalare inbyggd radio IP System 70**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| kritvit blank | 2282 70 | 1 | | 4010337123217 |
| kritvit sidenmatt (lackerad) | 2282 72 | 1 | | 4010337123224 |
| grå matt (lackerad) | 2282 76 | 1 | | 4010337123279 |
| svart matt (lackerad) | 2282 74 | 1 | | 4010337123262 |
| antracit (lackerad) | 2282 73 | 1 | | 4010337123255 |
| kritvit blank | 2282 112<br>6240074 | - | - | 4010337076292 |

**Egenskaper**

- Högtalare för anslutning till Gira inbyggd radio.

**Tekniska data**

| | |
|---|---|
| Inbyggnadsdjup: | 32 mm |
| Anslutningsarea<br>- Högtalar-/AUX-anslutning: | 1,5 mm² |
| impedans: | 8 Ω |

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



| | |
|---|---|
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +50 °C |

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.