

Infälld IP-radio System 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	2320 01	1	03	4010337107699
 kritvit blank	2320 03	1	03	4010337107705
 kritvit sidenmatt	2320 27	1	03	4010337107729
 antracit	2320 28	1	03	4010337107736
 alufärg	2320 26	1	03	4010337107712
 svart matt	2320 005	1	03	4010337107743
 grå matt	2320 015	1	03	4010337107750
 rostfritt stål	2320 600	1	03	4010337107767

Egenskaper

- Internetradio för infällt montage.
- Med radion kan radiokanaler på nätet spelas upp via WLAN.
- Radion kan också användas för att styra högtalare från Sonos.
- Man kan också spela musikfiler från en mobil enhet via Bluetooth®.
- Radion manövreras med de kapacitiva tryckknapparna på knappsatsen. För manövrering räcker det med en lätt vidröring av symbolerna.
- Anslutning till WLAN kan ske via WPS-funktionen i sin enklaste form.
- Dessutom kan idrifttagningen göras bekvämt från en mobil enhet med appen Gira System 3000. Med appen kan också alla ytterligare inställningar av radion göras. Upp till 20 favoritkanaler kan sparas, de första tre kanalerna kan öppnas direkt på radion med favoritknapparna.
- Ytterligare funktioner i appen är val av driftlägen "Internetradio" eller "Sonos-styrning", individuell ordning av displayinnehåll, klanginställning, väderinställning och väckningsfunktion.
- Via 230 V-biapparatingången kan radion slås på med t.ex. en strömställare eller en rörelsevakt tillsammans med rumsbelysningen.
- Radion sitter i en kompakt, infälld insats och kan på så sätt installeras i en enda apparatdosa.
- Med radion kan högtalaren installeras i en kombination eller på distans i en apparatdosa. Två högtalare kan anslutas till radioinsatsen. Radion kan arbeta i mono- och stereodrift.
- I sleep-läge stängs radion av igen automatiskt efter 30 minuter. Radion kan också användas som väckarklocka.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50 Hz
Högtalare impedans:	4 Ω till 16 Ω
Anslutningsklämmor	
- Nät:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²
- Högtalare:	0,5 mm ² till 1,5 mm ²
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Audioeffekt:	1,5 W (8 Ω) 3 W (4 Ω)
Trådlös frekvens:	2,402 till 2,480 GHz
Sändningseffekt:	max. 2,5 mW
Sändningsräckvidd:	typ. 10 m
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- I kombination med andra elektroniska apparater under en gemensam täckplatta, finns det risk för sämre mottagning.
-