

## Infälld IP-radio System 55



| Specifikation                                                                                         | Artikelnr. | FE | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|---------------|
|  cremevit blank      | 2320 01    | 1  |    | 4010337107699 |
|  kritvit blank     | 2320 03    | 1  |    | 4010337107705 |
|  kritvit sidenmatt | 2320 27    | 1  |    | 4010337107729 |
|  antracit          | 2320 28    | 1  |    | 4010337107736 |
|  alufärg           | 2320 26    | 1  |    | 4010337107712 |
|  svart matt        | 2320 005   | 1  |    | 4010337107743 |
|  grå matt          | 2320 015   | 1  |    | 4010337107750 |
|  rostfritt stål    | 2320 600   | 1  |    | 4010337107767 |

## Egenskaper

- Internetradio för infällt montage.
- Med radion kan radiokanaler på nätet spelas upp via WLAN.
- Radion kan också användas för att styra högtalare från Sonos.
- Man kan också spela musikfiler från en mobil enhet via Bluetooth®.
- Radion manövreras med de kapacitiva tryckknapparna på knappsatsen. För manövrering räcker det med en lätt vidröring av symbolerna.
- Anslutning till WLAN kan ske via WPS-funktionen i sin enklaste form.
- Dessutom kan idrifttagningen göras bekvämt från en mobil enhet med appen Gira System 3000. Med appen kan också alla ytterligare inställningar av radion göras. Upp till 20 favoritkanaler kan sparas, de första tre kanalerna kan öppnas direkt på radion med favoritknapparna.
- Ytterligare funktioner i appen är val av driftlägen "Internetradio" eller "Sonos-styrning", individuell ordning av displayinnehåll, klanginställning, väderinställning och väckningsfunktion.
- Via 230 V-biapparatingången kan radion slås på med t.ex. en strömställare eller en rörelsevakt tillsammans med rumsbelysningen.
- Radion sitter i en kompakt, infälld insats och kan på så sätt installeras i en enda apparatdosa.
- Med radion kan högtalaren installeras i en kombination eller på distans i en apparatdosa. Två högtalare kan anslutas till radioinsatsen. Radion kan arbeta i mono- och stereodrift.
- I sleep-läge stängs radion av igen automatiskt efter 30 minuter. Radion kan också användas som väckarklocka.

---

## Tekniska data

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Märkspänning:         | AC 230 V, 50 Hz                              |
| Högtalare impedans:   | 4 Ω till 16 Ω                                |
| Anslutningsklämmor    |                                              |
| - Nät:                | 1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - Högtalare:          | 0,5 mm <sup>2</sup> till 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Inbyggnadsdjup:       | 32 mm                                        |
| Audioeffekt:          | 1,5 W (8 Ω) 3 W (4 Ω)                        |
| Trådlös frekvens:     | 2,402 till 2,480 GHz                         |
| Sändningseffekt:      | max. 2,5 mW                                  |
| Sändningsräckvidd:    | typ. 10 m                                    |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C                            |

---

## Hänvisningar

- I kombination med andra elektroniska apparater under en gemensam täckplatta, finns det risk för sämre mottagning.
-