



Insats USB-spänningsförsörjning 2vägs Typ A/typ C



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  vit | 2349 00 | 1/5 | | 4010337104681 |
|  svart | 2369 00 | - | - | 4010337075905 |

Egenskaper

- Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C.
- Lämplig som laddare, t.ex. för mobiltelefoner och liknande apparater.

Tekniska data

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Laddström: | max. 3 A |
| Märkspänning | |
| - primär: | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| - sekundär: | 5 V (± 5 %) |
| Standby: | ≤ 0,15 W |
| Inbyggnadsdjup: | 32 mm |
| Omgivningstemperatur: | +10 °C till +40 °C |
| Verkningsgrad: | ≥ 75 % |
| Uppfyller standard: | DIN EN 60950-1/A2 |

Leveransen innehåller

- USB-kabel ingår inte i leveransomfattningen.
