GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

System 3000 Universal-LED-effektförstärkare för montering på DIN-skena



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 SMA	2383 00	1		4010337031383

Egenskaper

- Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen-lampor, induktiva transformatorer för halogen-, HV-, LED- eller kompaktlysrör.
- Manövreras med framförkopplad dimmer.
- Försörjning av de anslutna lasterna via gemensam lastledning.
- Elektroniskt övertemperaturskydd.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230V, 50/60Hz
Standby:	0,3 W
Anslutningsledning vid 45 °C	
- HV-LED-lampor (fassnitt):	50 till 100 W
- HV-LED-lampor (fasfrånsnitt):	200 W
- Glödlampor:	210 till 420 W
- HV-halogen:	210 till 420 W
- Tronic-Trafos:	210 till 420 W
- Lindad transformator:	210 till 420 VA
Ledningslängd	
- Last:	max. 100 m
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

- Vid omgivningstemperatur på över 45 °C ska ansluten last reduceras.
- Den maximala belastningen och antalet effektförstärkare är avhängig av dimmern. En referenslista finns i den tekniska bilagan eller i bruksanvisningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME):	2
