

EnOcean trådlös väggsändare 1-knapp System 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	2421 01	1		4010337463825
 kritvit blank	2421 03	1		4010337463832
 kritvit sidenmatt	2421 27	1		4010337463849
 antracit	2421 28	1		4010337463856
 alufärg (lackerad)	2421 26	1		4010337463870
 svart matt (lackerad)	2421 005	1		4010337037088
 grå matt (lackerad)	2421 015	1		4010337084136

Egenskaper

- Radiosändare som skickar kopplings-, dimmer- eller jalousikommandon till EnOcean radiosystemets radiomottagare.
- Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.
- Krypaterad eller okrypaterad trådlös överföring möjligt.

Tekniska data

Trådlös frekvens:	868,3 MHz
Räckvidd	
- i öppen terräng:	upp till 300 m
- inomhus:	ca 30 m
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +65 °C
Luffuktighet:	0 till 95 % (ingen kondensering)

Hänvisningar

- Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
- Denna produkt kan inte användas för eNet. Gira EnOcean-sändare är kompatibla med aktorer från tredje part.

Leveransen innehåller

- Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.