








EnOcean trådlös väggsändare 1-knapp System 55



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|----|----|---------------|
|  cremevit blank | 2421 01 | 1 | | 4010337463825 |
|  kritvit blank | 2421 03 | 1 | | 4010337463832 |
|  kritvit sidenmatt | 2421 27 | 1 | | 4010337463849 |
|  antracit | 2421 28 | 1 | | 4010337463856 |
|  alufärg | 2421 26 | 1 | | 4010337463870 |
|  svart matt | 2421 005 | 1 | | 4010337037088 |
|  grå matt | 2421 015 | 1 | | 4010337084136 |

Egenskaper

- Radiosändare som skickar kopplings-, dimmer- eller jalousikommandon till EnOcean radiosystemets radiomottagare.
- Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.
- Krypaterad eller okrypaterad trådlös överföring möjligt.

Tekniska data

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Trådlös frekvens: | 868,3 MHz |
| Räckvidd | |
| - i öppen terräng: | upp till 300 m |
| - inomhus: | ca 30 m |
| Omgivningstemperatur: | -25°C till +65°C |
| Luffuktighet: | 0 till 95 % (ingen kondensering) |

Hänvisningar

- Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
 - Denna produkt kan inte användas för eNet. Gira EnOcean-sändare är kompatibla med aktorer från tredje part.
-

Leveransen innehåller

- Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
-