GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

EnOcean trådlös väggsändare 2knappars System 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	2422 01	1		4010337060420
 kritvit blank	2422 03	1		4010337060437
 kritvit sidenmatt	2422 27	1		4010337060451
 antracit	2422 28	1		4010337060468
 alufärg (lackerad)	2422 26	1		4010337060444
 svart matt (lackerad)	2422 005	1		4010337037095
 grå matt (lackerad)	2422 015	1		4010337084648

Egenskaper

- Radiosändare som skickar kopplings-, dimmer- eller jalusikommandon till EnOcean radiosystemets radiomottagare.
- Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.
- Krypterad eller okrypterad trådlös överföring möjligt.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Tekniska data

Trådlös frekvens:	868,3 MHz
Räckvidd	
- i öppen terräng:	upp till 300 m
- inomhus:	ca 30 m
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +65 °C
Luftfuktighet:	0 till 95 % (ingen kondensering)

Hänvisningar

- Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
- Denna produkt kan inte användas för eNet. Gira EnOcean-sändare är kompatibla med aktorer från tredje part.

Leveransen innehåller

- Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.