



Rörelsevakt Cube 120



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|----|----|---------------|
|  kritvit blank | 2442 02 | 1 | | 4010337056430 |
|  antracit | 2442 10 | 1 | | 4010337056416 |

Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningsljusstyrka.
- Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet.
- Permanentljus (max. 2 h) kan aktiveras med separat brytare/knapp (tillval).
- Testdrift för utvärdering av aktivt område.
- Individuell anpassning av aktivt område med medföljande skyddsskärmar som kan skäras till.
- Avstängningsfördröjning kan ställas in: 5 sek till 15 min eller korttidsdrift 1 sek.
- Spara aktuellt skymningsvärde med inlärningsfunktionen.
- Skyddsskärm, ej ljusberoende sensorutvärdering i 60 sek vid bländning av extern ljuskälla.
- Korttidsdrift, utgången aktiveras i ca. 1 sek.
- Fjärrmanövrering är ett tillval.

Tekniska data

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Märkspänning: | AC 230 V~, 50/60 Hz |
| Anslutningseffekt | |
| - 230 V LED: | Typ. 200 W |
| - Glödlampor: | 2000 W |
| - Ljusrör, okompenserade: | 1000 VA (cos ϕ = 0,5) |
| - Ljusrör, parallellkompenserade: | 500 W (45,6 μ F) |
| - Lysrörslampor, radkompenserade: | 900 W |
| Kapacitiv belastning: | 176 μ F |
| Ljusstyrka | |
| - Ljusstyrka: | 2 till 1000 lx |
| Inställningsreglage | |
| - Eftersläpningstid: | 5 sek till 15 min |

Anslutningsarea

- Entråds: max. 2,5 mm²
- femtråds utan ledarändhylsa: max. 2,5 mm²
- fintråds utan ledarändhylsa: max. 1,5 mm²

Kapslingsklass: IP54

Omgivningstemperatur: -25°C till +55°C

Övervakningsvinkel: 120°

Monteringshöjd 2,50 m

- Räckvidd framåt, max.: ca 16 m
- Räckvidd åt var sida, maximalt: ca 11 m

Hänvisningar

- Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus.
- Tillval: Fjärrkontroll via IR-fjärrmanövrering PIR 3.
- Vid "Energisparlampor": tänk på de höga inkopplingströmmarna. Kontrollera behovet av lamporna före installation!

Leveransen innehåller

- Täckkåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen.
-