© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**Rörelsevakt Cube 240**



| Specifikation | | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | kritvit blank | 2444 02 | 1 | | 4010337056423 |
|  | antracit | 2444 10 | 1 | | 4010337056409 |

**Egenskaper**

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningsljusstyrka.
- Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet.
- Permanentljus (max. 2 h) kan aktiveras med separat brytare/knapp (tillval).
- Testdrift för utvärdering av aktivt område.
- Individuell anpassning av aktivt område med medföljande skyddsskärmar som kan skäras till.
- Avstängningsfördröjning kan ställas in: 5 sek till 15 min eller korttidsdrift 1 sek.
- Spara aktuellt skymningsvärde med inlärningsfunktionen.
- Skyddsskärm, ej ljusberoende sensorutvärdering i 60 sek vid bländning av extern ljuskälla.
- Korttidsdrift, utgången aktiveras i ca. 1 sek.
- Fjärrmanövrering är ett tillval.
- Övervakning av golv och bakre del.

**Tekniska data**

| | |
|---|---|
| Märkspänning: | AC 230 V~, 50/60 Hz |
| Anslutningseffekt | |
| - 230 V LED: | Typ. 200 W |
| - Glödlampor: | 2000 W |
| - Ljusrör, okompenserade: | 1000 VA (cos φ = 0,5) |
| - Ljusrör, parallellkompenserade: | 500 W (45,6 µF) |
| - Lysrörslampor, radkompenserade: | 900 W |
| Kapacitiv belastning: | 176 µF |
| Ljusstyrka | |
| - Ljusstyrka: | 2 till 1000 lx |
| Inställningsreglage | |
| - Eftersläpningstid: | 5 sek till 15 min |

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



| | |
|---|---|
| Anslutningsarea | |
| - Entråds: | max. 2,5 mm² |
| - fintrådig utan ledarändhylsa: | max. 2,5 mm² |
| - fintrådig med ledarändhylsa: | max. 1,5 mm² |
| Kapslingsklass: | IP54 |
| Omgivningstemperatur: | -25 °C till +55 °C |
| Övervakningsvinkel: | 240° |
| Monteringshöjd 2,50 m | |
| - Räckvidd framåt, max.: | ca 16 m |
| - Räckvidd åt var sida, maximalt: | ca 16 m |

---

**Hänvisningar**

- Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus.
- Tillval: Fjärrkontroll via IR-fjärrmanövrering PIR 3.
- Vid "Energisparlampor": tänk på de höga inkopplingströmmarna. Kontrollera behovet av lamporna före installation!

---

**Leveransen innehåller**

- Täckkåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen.

---