



## System 3000 LED-vriddimmerinnsats Basic RC



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2457 00	1/5		4010337131458

### Egenskaper

- Apparaten arbetar enligt fasstyrningsprincipen.
- Tändning med lampvänlig softstart-funktion.
- Tryck-/trappomkopplare för integration i trapp- och korskopplingar.
- Justerbar minimiljusstyrka.
- Justerbar maximiljusstyrka.
- Elektroniskt kortslutnings- och överbelastningsskydd.
- Elektroniskt övertemperaturskydd.
- Ingen neutralledare krävs.

### Tekniska data

Märkspänning:	AC 230V, 50/60Hz
Standby:	Ingen
Ansluten belastning vid 35 °C	
- HV-LED-lampor (fasfrånsnitt):	Typ. 3 till 200 W
- Glödlampor:	3 till 200 W
- HV-halogen:	3 till 200 W
- Elektronisk transformator med LV-LED (fasavsnitt):	Typ. 3 till 200 W
Ledningslängd	
- Last:	max. 100 m
Inbyggnadsdjup:	24 mm
Montering:	i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur:	0 °C till +35 °C