









## Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A/typ C



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	2459 01	1		4010337076223
 kritvit blank	2459 03 1850436	1		4010337076179
 kritvit sidenmatt	2459 27 1850437	1		4010337076186
 antracit	2459 28 1850438	1		4010337076285
 alufärg	2459 26 1850439	1		4010337076193
 svart matt	2459 005 1850440	1		4010337076209
 grå matt	2459 015 1850441	1		4010337090151
 rostfritt stål (lackerat)	2459 600	1		4010337076148

## Egenskaper

- Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C.
- Upp till två enheter kan laddas samtidigt.

---

## Tekniska data

Ingångsspänning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz

USB-anslutning: 1 x typ A, 1 x typ C

Utgångsspänning USB: DC 5 V

Laddström

- USB A: max. 2,4 A

- USB C: max. 3 A

Standby:  $\leq 80$  mW

Anslutningsarea

- för ledare från: 1,5 mm<sup>2</sup> till 2,5 mm<sup>2</sup>

Inbyggnadsdjup: 31 mm

Omgivningstemperatur: +5° C till +35° C

---

## Hänvisningar

- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
- Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm.
- En djup apparatdosa rekommenderas.

---

## Leveransen innehåller

- USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen.