









Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A/typ C



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---------------------|----|----|---------------|
|  cremevit blank | 2459 01 | 1 | | 4010337076223 |
|  kritvit blank | 2459 03 1850436 | 1 | | 4010337076179 |
|  kritvit sidenmatt | 2459 27 1850437 | 1 | | 4010337076186 |
|  antracit | 2459 28 1850438 | 1 | | 4010337076285 |
|  alufärg | 2459 26 1850439 | 1 | | 4010337076193 |
|  svart matt | 2459 005 1850440 | 1 | | 4010337076209 |
|  grå matt | 2459 015 1850441 | 1 | | 4010337090151 |
|  rostfritt stål (lackerat) | 2459 600 | 1 | | 4010337076148 |

Egenskaper

- Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C.
- Upp till två enheter kan laddas samtidigt.

Tekniska data

| | |
|-----------------------|--|
| Ingångsspänning: | AC 220 - 250 V, 50/60 Hz |
| USB-anslutning: | 1 x typ A, 1 x typ C |
| Utgångsspänning USB: | DC 5 V |
| Laddström | |
| - USB A: | max. 2,4 A |
| - USB C: | max. 3 A |
| Standby: | ≤ 80 mW |
| Anslutningsarea | |
| - för ledare från: | 1,5 mm ² till 2,5 mm ² |
| Inbyggnadsdjup: | 31 mm |
| Omgivningstemperatur: | +5° C till +35° C |

Hänvisningar

- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
- Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm.
- En djup apparatdosa rekommenderas.

Leveransen innehåller

- USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen.
-