


Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A/typ C



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|----|----|---------------|
|  kritvit blank | 2459 70 | 1 | | 4010337129967 |

Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklor).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskaft PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C.
- Upp till två enheter kan laddas samtidigt.

Tekniska data

| | |
|-----------------------|--|
| Ingångsspänning: | AC 220 - 250 V, 50/60 Hz |
| USB-anslutning: | 1 x typ A, 1 x typ C |
| Utgångsspänning USB: | DC 5 V |
| Laddström | |
| - USB A: | max. 2,4 A |
| - USB C: | max. 3 A |
| Standby: | ≤ 80 mW |
| Anslutningsarea | |
| - för ledare från: | 1,5 mm ² till 2,5 mm ² |
| Inbyggnadsdjup: | 31 mm |
| Omgivningstemperatur: | +5° C till +35° C |

Hänvisningar

- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
 - Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm.
 - En djup apparatdosa rekommenderas.
-

Leveransen innehåller

- USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen.
-