GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Bluetooth® väggsändare 1knapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
cremevit blank	2461 01	1		4010337110712
kritvit blank	2461 03	1		4010337101598
kritvit sidenmatt	2461 27	1		4010337101604
antracit	2461 28	1		4010337101611
alufärg (lackerad)	2461 26	1		4010337101628
svart matt (lackerad)	2461 005	1		4010337101635
grå matt (lackerad)	2461 015	1		4010337110729

Egenskaper

- Trådlös sändare för överföring av kommandon för koppling, dimring eller jalusirörelser till en Bluetooth® trådlös mottagare från System 3000 eller från tredje part, t.ex. Casambi.
- Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.
- Konfiguration via app eller NFC.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Tekniska data

Trådlös frekvens:	2,402- 2,480 GHz
Trådlöst protokoll:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
gränssnitt:	NFC
Räckvidd	
- i öppen terräng:	upp till 75 m
- inomhus:	ca 10 m
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +65 °C
Luftfuktighet:	0 till 95 % (ingen kondensering)

Hänvisningar

- Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
- Denna produkt kan inte användas för eNet.

Leveransen innehåller

- Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
