GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Insats rumstermostat 230 V~/10 A med slutande kontakt, kontrollampa och sensor för elektrisk golvvärme



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2474 00 8580710	1		4010337104407

Egenskaper

- Elektronisk termostat för styrning av elektrisk golvvärme eller golvtempereringssystem.
- Reglering av golvtemperatur i stängda utrymmen.
- Manuell avstängning av golvtemperaturregleringen.
- Ingångsplint för aktivering av sänkningstemperaturen (ECO) via masterklocka.
- Extern temperatursensor (fjärrgivare).
- Frostskyddsfunktion.
- Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
- Värmeavbrott i 5 minuter efter en timme vid konstant uppvärmning.
- Rumstemperaturens inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50 Hz
Brytström:	max. 10 A
Anslutningseffekt - Resistiv last:	 2300 W
Standby:	< 0,15 W
Ledningslängd - Ingångar:	 max. 100 m
Montering:	i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Fjärrgivare - Anslutningskabel: - förlängningsbar:	 4 m 2 x 1,5 mm²
Mått - Givare:	 Ø7,8 H 20

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Hänvisningar

- Dra fjärrgivare i golvet i tomrör.
- Matarledningen till fjärrgivare är förlängningsbar till 50 m med 2-trådig ledning (2 x 1,5 mm2).

Leveransen innehåller

- Fjärrgivare i plastkåpa ingår i leveransinnehållet.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.