


PTS-repeater



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 SMA	2572 00	1		4010337011125

Egenskaper

- Aktiva komponenter för utvidgning av en Gira porttelefonanläggning med audio- och videofunktion.
- Räckviddsförlängning och ökning av antalet deltagare genom användning av ytterligare styrmoduler.
- Förstärkning av porttelefonsystemets audio- och datasignaler i båda riktningarna.

Repeaterläge

- Kopplar ihop två linjesegment, för att fördubbla antalet deltagare i en video- eller audio-porttelefonanläggning och ledningsräckvidden.
- Viktigt: Det krävs en extra styrmodul till försörjningen av det andra linjesegmentet.

Flersamtalsläge

- I flersamtalsläget delas hela anläggningen upp i flera linjer (en huvudlinje, upp till fem sidolinjer) som kopplas ihop via PTS-repeatern.
- Varje linje försörjs av en egen styrmodul.
- I flersamtalsläget får upp till fem PTS-repeatrar användas i en anläggning.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	via 2-trådsbuss
Anslutningar	
- 2-trådsbuss IN:	2 x klämma
- 2-trådsbuss OUT:	2 x klämma
Minneskort:	microSD-kort (SDHC) till max. 32 GB
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Säkerhetskopiera dataPTS-repeaterns konfiguration kan sparas på ett microSD-kort.
 - Idrifttagning Det går även att ta PTS-repeatern i drift utan microSD-kort.
-

Leveransen innehåller

- MicroSD-kort ingår inte i leveransomfattningen.
-

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2
