© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Gira Keyless In kodknappsats System 70



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	2605 112	-	-	4010337074021

Egenskaper

- Kodlås som tillträdeskontrollsystem med en tryckknappsats som fungerar kapacitivt och därmed inte utsätts för slitage.
- Inget identifierbart slitage på grund av ofta använda sifferkombinationer.
- Fristående apparat eller i kombination med Gira porttelefonsystem som porttelefonsystem för byggnader med flera lägenheter.
- Specialknapp "C": Raderar en felaktig inmatning.
- Specialknapp "Nyckel": Direkt portöppning efter inmatning av rätt kod.
- Specialknapp "Klocka": Riktat val av svarsapparat i stora byggnader.
- Specialknapp "F": Kopplingsfunktioner med Gira porttelefonsystems brytaktorer.
- Homogen blå LED-belysning av siffrorna och specialtecknen nattetid.
- Master PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas vid förlust av administratör-PIN-kod.
- Kodlåset kan hantera upp till 255 koder.
- Upp till 32-siffriga koder är möjliga.
- Akustisk signal vid knapptryckning.
- Trefärgad LED-statusindikering vid programmering och användning.
- Varningston vid obehörig användning av tryckknappsatsen för sabotagevarning. Sabotagekoppling med brytaktor i Gira porttelefonsystemet.
- De båda integrerade, växlande reläerna kan tilldelas två olika koder, t.ex. kod 1: Portöppning, kod 2: Tändning av ytterbelysning.

In- och utgångar

- Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem.

Tekniska data

Spänningsförsörjning	
- Extraförsörjning:	DC 24 V ±5 %
- från porttelefon-systemet:	DC 26 V ± 2 V
Relä	
- Antal:	2
- Kontakt:	1 växlare potentialfri
- Max. belastning:	AC/DC 24 V / 1,6 A
Anslutningar	
- Anslutningskabel porttelefon:	1 x kontaktlist
- Relä:	vardera 3 skruvklämmor

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

- Extraförsörjning:	2 x skruvklämmor
Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning:	till 16 kV
Inbyggnadsdjup:	35 mm
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +70 °C

Hänvisningar

- Med PTS-IP-gateway kan Keyless In-apparaterna anslutas till Gira HomeServer. Detta möjliggör smarta anslutningar. Man kan t.ex. enkelt dela ut åtkomsträttigheter temporärt eller för engångsanvändning. Alla data inklusive åtkomsträttigheter kan administreras centralt och flexibelt via Gira HomeServer.
