



## Gira Keyless In kodknappsats System 55



| Specifikation   | Artikelnr.         | FE | PS | EAN           |
|---|--------------------|----|----|---------------|
|  cremevit blank      | 2605 01            | 1  |    | 4010337051343 |
|  kritvit blank     | 2605 03<br>5806102 | 1  |    | 4010337051350 |
|  kritvit sidenmatt | 2605 27<br>5806104 | 1  |    | 4010337051374 |
|  antracit          | 2605 28<br>5806105 | 1  |    | 4010337051381 |
|  alufärg           | 2605 26<br>5806103 | 1  |    | 4010337051367 |
|  svart matt        | 2605 005           | 1  |    | 4010337037125 |
|  grå matt          | 2605 015           | 1  |    | 4010337084662 |

### Egenskaper

- Kodlös som tillträdeskontrollsystem med en tryckknappsats som fungerar kapacitivt och därmed inte utsätts för slitage.
- Inget identifierbart slitage på grund av ofta använda sifferkombinationer.
- Fristående apparat eller i kombination med Gira porttelefonsystem som porttelefonsystem för byggnader med flera lägenheter.
- Specialknapp "C": Raderar en felaktig inmatning.
- Specialknapp "Nyckel": Direkt portöppning efter inmatning av rätt kod.
- Specialknapp "Klocka": Riktat val av svarsapparat i stora byggnader.
- Specialknapp "F": Kopplingsfunktioner med Gira porttelefonsystems brytatorer.
- Homogen blå LED-belysning av siffrorna och specialtecknen nattetid.
- Master PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas vid förlust av administratör-PIN-kod.
- Kodläset kan hantera upp till 255 koder.
- Upp till 32-siffriga koder är möjliga.
- Akustisk signal vid knapptryckning.
- Bilden är tillhandat och kan avvika från originalet.
- Trefärgad LED-statusindikering vid programmering och användning.
- Varningston vid obehörig användning av tryckknappsatsen för sabotagevarning. Sabotagekoppling med brytator i Gira porttelefonsystemet.

In- och utgångar

- Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem.

---

## Tekniska data

Spänningsförsörjning

- Extraförsörjning: DC 24 V  $\pm$ 5 %  
- från porttelefonsystem: DC 26 V  $\pm$  2 V

Relä

- Antal: 2  
- Kontakt: 1 växlare potentialfri  
- Max. belastning: AC/DC 24 V / 1,6 A

Anslutningar

- Anslutningskabel porttelefon: 1 x kontaktlist  
- Relä: vardera 3 skruvklämmor  
- Extraförsörjning: 2 x skruvklämmor

Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning: till 16 kV

Inbyggnadsdjup: 35 mm

Omgivningstemperatur: -20°C till +70°C

---

## Hänvisningar

- Med PTS-IP-gateway kan Keyless In-apparaterna anslutas till Gira HomeServer. Detta möjliggör smarta anslutningar. Man kan t.ex. enkelt dela ut åtkomsträttigheter temporärt eller för engångsansvändning. Alla data inklusive åtkomsträttigheter kan administreras centralt och flexibelt via Gira HomeServer.
  - Integration i Profil 55 möjlig.
-