







Gira Keyless In fingeravtrycksläsare System 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	2617 03	1		4010337035602
 kritvit sidenmatt	2617 27	1		4010337035671
 antracit	2617 28	1		4010337035589
 alufärg	2617 26	1		4010337035596
 svart matt	2617 005	1		4010337037132
 grå matt	2617 015	1		4010337084990
 rostfritt stål (lackerat)	2617 600	1		4010337035688

Egenskaper

- Fingeravtrycksmodul som professionellt biometriskt tillträdeskontrollsystem bygger på den nya generationens ytskanningsteknologi.
- Scanning av det understa hudskiktet via högfrequens. Hög identifieringshastighet och manipulationssäkerhet.
- Utvärdering av de unika kännetecknen på den levande människans fingrar.
- Kontroll av att fingret lever.
- Upp till 99 fingeravtryck kan hanteras av fingeravtrycksläsaren.
- Tillförlitlig igenkänning av fingeravtryck, även med lättare skador, som t.ex. efter trädgårdsarbete (endast det översta hudlagret har skadats).
- Skydd av data genom krypteringsförfarande.
- Snabb reaktionstid från det att fingret läggs på tills dörren öppnas: vid upp till 30 lagrade avtryck ca 1s, vid upp till 99 lagrade avtryck ca 3s.
- Nattdesign av fingeravtrycksmodulen för orientering med vid LED-belysning.
- 360°-Auflage? av fingeravtrycket är möjligt.
- Trefärgad LED-statusindikering för visuell återkoppling vid programmering och användning.
- Bilder är förhandsgranska och kan avvika från originaler.
- Master-PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas när administratörsfingret inte längre kan användas. Apparaten kan återställas på fabriken med bifogat säkerhetskort.
- Kvittringssummer för akustisk signalisering för användare eller montör.

In- och utgångar

- Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem.

Tekniska data

Spänningsförsörjning

- från spänningsförsörjningen för porttelefon: DC 24 V \pm 10 %
- från porttelefonsystem: DC 26 V \pm 2 V

Relä

- Antal: 2
- Kontakt: 1 växlare potentialfri
- Max. belastning: AC/DC 24 V / 1,6 A

Anslutningar

- Anslutningskabel porttelefon: 1 x kontaktlist
- Relä: vardera 3 skruvklämmor
- Extraförsörjning: 2 x skruvklämmor

Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning: till 15 kV

Inbyggnadsdjup: 33 mm

Omgivningstemperatur: -20°C till +70°C

Hänvisningar

- Med PTS-IP-gateway kan Keyless In-apparaterna anslutas till Gira HomeServer. Detta möjliggör smarta anslutningar. Man kan t.ex. enkelt dela ut åtkomsträttigheter temporärt eller för engångsansvändning. Alla data inklusive åtkomsträttigheter kan administreras centralt och flexibelt via Gira HomeServer.
 - I regel kan fingrarna inte identifieras säkert förrän barnen nått 6 års ålder.
 - Integration i Profil 55 möjlig.
-