

## PTS-IP-gateway



| Specifikation                                                                                   | Artikelnr.         | FE | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|---------------|
|  5 licenser    | 2621 97<br>5801000 | 1  |    | 4010337125211 |
|  10 licenser | 2621 98            | 1  |    | 4010337125228 |
|  20 licenser | 2621 99            | 1  |    | 4010337125235 |

## Egenskaper

### PTS mobil

- Anslutning av mobila slutenheter med Android- eller iOS-operativsystem till Gira porttelefonssystem.
- Appen "Gira DCS mobil" finns i appbutiken för iOS respektive Android.
- Vid åtkomst från annan plats krypteras kommunikationen via det integrerade Secure Data Access Protocol, som också används för Gira S1.

### PTS-communicator

- Med programvaran "PTS-Communicator" kan vanliga datorer och PC-baserade kontrollenheter anslutas till nätverket och användas som svarsapparater.
- PTS-communicatorn erbjuder alla funktioner som en video-svarsapparat har, t.ex. ta emot samtal, tända och släcka ljus (tillsammans med en brytaktor) eller öppna dörren.
- Anslutningen till Gira HomeServer eller Gira FacilityServer via en Plugin möjliggör visningen i Gira Interface.
- Via logikmodulerna öppnas nya användningsmöjligheter, som t.ex. åtkomstkontroll via Gira Keyless In.

### Idrifttagning

- Idrifttagningsdatorn måste ha en aktuell webbläsare (t. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

## Tekniska data

Spänningsförsörjning: DC 24 V ± 5 % (via extraförsörjning)

## Effektförbrukning

|                 |       |
|-----------------|-------|
| - Samtalsdrift: | 5,0 W |
| - Standby:      | 1,6 W |

## Anslutningar

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| - Spänningsförsörjning: | 2 x skruvklämmor      |
| - 2-trådsbuss OUT:      | 2 x skruvklämmor      |
| - 2-trådsbuss IN:       | 2 x skruvklämmor      |
| - Nätverksanslutning:   | 1 x RJ45, 10/100 Mbit |

Upplösning som stöds: CIF med standardbildupplösning

Omgivningstemperatur: -5 °C till +50 °C

---

## Hänvisningar

- Följande licensmodeller finns tillgängliga:- 2621 97: 5 PTS-Communicator-enheter aktiva samtidigt- 2621 98: 10 PTS-Communicator-enheter aktiva samtidigt- 2621 99: 20 PTS-Communicator-enheter aktiva samtidigt
- När det gäller licensmodellerna ska man också tänka på att PTS-communicatorn kan installeras på valfritt antal slutapparater. Siffran som anges i licensmodellen talar bara om hur många PTS-communicator-enheter som kan vara inloggade samtidigt.
- För spänningsförsörjning av PTS-IP-gatewayen behövs dessutom spänningsförsörjningen för porttelefon.
- PTS-IP-gatewayen tas i drift via ett webb-interface. För idrifttagning via webb-interfacet måste idrifttagningsdatorn ha en aktuell webbläsare (t. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

---

## Yttermått

|                        |   |
|------------------------|---|
| Modulära enheter (ME): | 6 |
|------------------------|---|