

FI-uttag med jordfelsbrytare 30 mA med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus)



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	2677 01	-	-	4010337011941
 kritvit blank	2677 03	-	-	4010337011958
 kritvit sidenmatt	2677 27	-	-	4010337011965
 antracit	2677 28	-	-	4010337011972
 alufärg (lackerad)	2677 26	-	-	4010337011989
 svart matt (lackerad)	2677 005	-	-	4010337037071

Egenskaper

- Ett jordfelsbrytaruttag är en fast skyddsanordning med spänningsoberoende aktivering vid felström enligt VDE 0664.
- Dess funktionsprincip motsvarar en jordfelsbrytare.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Märkström:	16 A
Märkfelström:	30 mA

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +40 °C

Hänvisningar

- Montering i en djup apparatdosa.
 - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
 - Felström-skyddsanordningar (RCD) i en byggenhet med ett uttag kan även utgöra skydd för närliggande uttag (under ett gemensamt skydd), DIN VDE 0100-530:2018-06.
-