

## SCHUKO-dubbeluttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) för infälld apparatdosa 1,5knapp



| Specifikation                                                                                             | Artikelnr.          | FE   | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----|---------------|
|  cremevit blank          | 2735 01             | 1/10 |    | 4010337000822 |
|  kritvit blank         | 2735 03<br>1850121  | 1/10 |    | 4010337771371 |
|  kritvit sidenmatt     | 2735 27<br>1850123  | 1/10 |    | 4010337771555 |
|  antracit              | 2735 28<br>1850124  | 1/10 |    | 4010337771364 |
|  alufärg (lackerad)    | 2735 26<br>1850122  | 1/10 |    | 4010337000785 |
|  svart matt (lackerad) | 2735 005<br>1850405 | 1/10 |    | 4010337037521 |
|  grå matt (lackerad)   | 2735 015<br>1850424 | 1/10 |    | 4010337085294 |

### Tekniska data

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Inbyggnadsdjup:                       | 25 mm                                        |
| Anslutningsarea<br>- för ledare från: | 1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Installationshöjd:                    | 6 mm                                         |

## Hänvisningar

- Passar till de kompakta apparatdosorna Attema UK 40 och typ H 140 från ABB/HAF.
  - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
-