# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**Vipptryckknapp 3knappars 10 A 250 V~med vippor Slutande kontakt 1-polig**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  cremevit blank | 2844 01 | 1/10 | | 4010337082033 |
|  kritvit blank | 2844 03<br>1850005 | 1/10 | | 4010337082040 |
|  antracit | 2844 28<br>1850007 | 1/10 | | 4010337082064 |
|  alufärg (lackerad) | 2844 26<br>1850006 | 1/10 | | 4010337082057 |
|  svart matt (lackerad) | 2844 005 | - | - | 4010337037903 |
|  grå matt (lackerad) | 2844 015 | 1/10 | | 4010337087182 |
|  rostfritt stål (lackerat) | 2844 600 | - | - | 4010337021957 |

**Tekniska data**

| | |
|---|---|
| Inbyggnadsdjup: | 25 mm |
| Anslutningsarea<br>- för ledare till: | 2,5 mm² |

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



**Hänvisningar**

- Endast för skruvfastsättning.

---