
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Insats vippbrytare 10 AX 250 V~ frånkopplare 2-polig



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3102 00 1850443	1/10		4010337038672
 utan fästklor	3812 00	1/10		4010337038689

Egenskaper

- Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup	
- 3102 00:	32 mm
- 3812 00:	23 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm²
Nominell effekt	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.
