

Insats vippbrytare 10 AX 250 V~ kronbrytare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3105 00 1850444	1/10/100		4010337038856
 utan fästklor	3815 00	1/10		4010337038863

Egenskaper

- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Kan även användas med vippta 1-knapps.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3105 00: 32 mm
- 24 mm: 23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/ CFLi: 100 W