


Insats vippbrytare 10 AX 250 V~ trapp 2-knappars



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3108 00 1850447	1/10		4010337038979
 utan fästklor	3818 00	1/10		4010337038757

Egenskaper

- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Kan även användas med vippra 1-knapps.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm ²
Nominell effekt	
- LEDi/ CFLi:	100 W