GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Insats vippkontrollbrytare 10 AX 250 V~ med orange LED-belysningselement 230 V~ universalbrytare 1-pol/trapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3116 00	1/10/100		4010337038955
 utan fästklor	3826 00	1/10		4010337039037

Egenskaper

- Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup	
- 3116 00:	32 mm
- 3826 00:	23 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm²
Nominell effekt	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.

Leveransen innehåller

- Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.