




## Insats vipp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med orange LED-belysningselement 230 V~ universal-av-trapp



| Specifikation   | Artikelnr. | FE       | PS | EAN           |
|---|------------|----------|----|---------------|
|  med fästklor    | 3116 00    | 1/10/100 |    | 4010337038955 |
|  utan fästklor | 3826 00    | 1/10     |    | 4010337039037 |

### Egenskaper

- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskaft PZ1/spår/PH.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

### Tekniska data

#### Inbyggnadsdjup

- 3116 00: 32 mm
- 3826 00: 23 mm

#### Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Nominell effekt

- LEDi/ CFLi: 100 W

## Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.

---

## Leveransen innehåller

- Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen.

---