


Insats knapp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med orange LED-belysningsselement 230 V~ fränkopplare 2-polig



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3122 00	1		4010337038726
 utan fästklor	3842 00	1		4010337064381

Egenskaper

- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Tack vare står alla vippor alltid i samma läge, vilket gör att elinstallationen ger ett ordentligt och snyggt intryck.
- Framför allt vid kombinationer där flera brytare eller enheter sitter i samma ram ger det ett estetiskt tilltalande utseende.
- Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästlo).
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3122 00: 32 mm
- 3842 00: 23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/ CFLi: 100 W

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning genom att LED-insatsen vrids 180°.

Leveransen innehåller

- Orange LED-belysningsselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen.
