
GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Insats tryckströmbrytare 10 AX 250 V~ dubbeltrappbrytare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3128 00	1/10		4010337039075
 utan fästklor	3838 00	1		4010337064411

Egenskaper

- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Tack vare står alla vippor alltid i samma läge, vilket gör att elinstallationen ger ett ordentligt och snyggt intryck.
- Framför allt vid kombinationer där flera brytare eller enheter sitter i samma ram ger det ett estetiskt tilltalande utseende.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till:	 2,5 mm²
Nominell effekt - LEDi/ CFLi:	 100 W

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.