

Insats vippptryckknapp 4knappars 10 A 250 V~ slutande kontakt 1-polig



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3147 00 1850449	1/10		4010337038832
 utan fästklor	3867 00	1/10		4010337064855

Egenskaper

- Med vippa 1-knapps, kan även användas som slutande kontakt 2-polig.
- Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm²

Hänvisningar

- För djupa apparatdosor.
