



## Insats vipprtryckknapp 10 A 250 V~ slutande kontakt 1-polig med nollklämma



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3150 00	1/10/100		4010337038788
 utan fästklor	3870 00	1/10/100		4010337064596

### Egenskaper

- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvska PZ1/spår/PH.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

### Tekniska data

#### Inbyggnadsdjup

- 3150 00: 32 mm
- 3870 00: 23 mm

#### Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.

---