


Insats vipprötryckknapp 10 A 250 V~ växlande kontakt 1-polig



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3156 00 1850452	1/10		4010337039099
 utan fästklor	3876 00	1/10/100		4010337064695

Egenskaper

- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästsko).
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3156 00: 32 mm
- 3876 00: 23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.
