


## Vippryckknapp 10 A 250 V~ med textfält Växlande kontakt 1-polig



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 grå	3156 30	1/10/100		4010337124078

### Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Kapslat utanpåliggande IP44

### Tekniska data

#### Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.

### Leveransen innehåller

- Symbolerna "ljus", "ringklocka" och "dörr" medföljer.