



Insats vipp-jalusistryckknapp 10 A 250 V~



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3158 00 1850453	1/10/100		4010337039235
 utan fästklor	3878 00	1/10		4010337064442

Egenskaper

- Med spärr mot dubbelsidig tillkoppling.
- Elektrisk och mekanisk spärr.
- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskaft PZ1/spår/PH.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3158 00: 32 mm
- 3878 00: 23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Hänvisningar

- Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatingång.
