GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Vippkontrollbrytare 10 AX 250 V~ med textfält och orange LED-belysningselement 230 V~ Universalbrytare 1-pol/trapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 grå	3186 30	1		4010337125945

Egenskaper

- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Med orange LED-belysningselement.
- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

Tekniska data

Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm²
Nominell effekt	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.

Leveransen innehåller

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

- Textskylt ”Heizung Ein/Aus”, ”VERWARMING AAN/UIT” är bifogad.
- Kabelingenomföring 2knappars (tvillingindragning) medföljer.
- Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen.
- Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen.
